



品番：EA709BF-1

品名：デジタル絶縁抵抗計(ワイレスアダプタ付)



販売価格	57,200円(税抜) / 62,920円(税込)		
カタログ価格	57,200円(税抜) / 62,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/07 16:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0790ページ		



Bluetooth無線技術搭載でスマホやタブレットに測定値を転送可能

仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	IR4052-91
仕様	Bluetooth機能付	定格電圧(DCV)	50/125/250/500/1000V
定格抵抗	100/250/500/2000/4000MΩ	定格	CAT III 600V
交流電圧測定	420/600V(精度:±2.3%rdg. ±8dgt)	直流電圧測定	4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg. ±4dgt)
低抵抗測定	10/100/1000Ω(精度:±3%rdg. ±2dgt)	過負荷保護	DC50V/DC125V/DC250V /DC500V:AC600V(10s) DC1000V:AC660V(10s)
表示	半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ	電源	単3電池×4本(付属)
連続使用時間	20時間	サイズ	152(W)×40(D)×92(H)mm
重量	440g(電池含む,テストリード含まず)	機能	絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
適合規格	JIS C1302:2018	付属品	・スイッチ付リードセット×1 ・携帯用ケース×1 ・ワイヤレスアダプタ×1

第1有効測定範囲	±4%rdg.0.200~10.00MΩ ±4%rdg.0.200~25.0MΩ ±4%rdg.0.200~50.0MΩ ±4%rdg.0.200~500MΩ ±4%rdg.0.200~1000MΩ	防水性能	IP40
コンパレータ機能搭載(比較判定機能)			
バーグラフ表示			
ワイヤレス化に対応!付属のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着時、スマホやタブレットに測定値を転送			
測定データを無線でExcel 帳票に直接転送入力			
JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計			
安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒			
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明			
200mAによる導通チェック機能			
ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.