

品番：EA709BH

品名：アナログ絶縁・接地抵抗計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 60,000円(税抜) / 66,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 60,000円(税抜) / 66,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2024/04/30 11:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0816ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|--------------|----|-----------|
| メーカー | 日置電機 (HIOKI) | 型番 | IR4082-11 |
| <絶縁抵抗測定> | | | |
| 定格電圧 (DCV) : 125/250/500V | | | |
| 定格抵抗: 100MΩ | | | |
| 第一有効測定範囲: 0.1~50MΩ (±5%rdg.) | | | |
| 第二有効測定範囲: 0.01~0.1MΩ 未満 50を超え~100MΩ (±10%rdg.) | | | |
| <接地抵抗測定> | | | |
| 測定レンジ: (×1) : 2~110Ω、±3Ω (×10) : 20~1100Ω、±30Ω | | | |
| 交流電圧: 0~600V | | | |
| 交流精度: 最大表示値の±5% | | | |
| 機能: 光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告, 放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能 | | | |
| 電源: 単3電池×4本(付属) | | | |
| サイズ: 152(W)×40(D)×92(H)mm | | | |
| 重量: 420g | | | |

測定電流:2.36 mArms, 575 Hz
開放回路電圧:38 Vpk以下

第1有効測定範囲

表示値の±5% 0.1MΩ～50MΩ / 表示値の±5% 0.1MΩ～50MΩ / 表示値の±5% 0.1MΩ～50MΩ

過負荷保護:AC 600 V (絶縁抵抗レンジは10 s)

交流電圧計:0～600V, 50/60Hz, 最大表示値の ±5%, 入力抵抗500kΩ以上, 平均値整流実効値指示

測定可能回数: 1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)

付属品:スイッチ付きリードセット×1, 携帯用ケース×1, 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4

適合規格:JIS C1302: 2018

接地抵抗計と絶縁抵抗計が一体化!

戸建・集合住宅、家庭用太陽光発電の竣工検査・保守点検に

小型・軽量ボディ

見やすいすっきりスケール

コンクリート上1mからの落下に耐える、耐衝撃設計

薄暗い場所での作業をサポート、光るスケールとプローブ先端部を照らすLEDライト

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

防水性能

IP40

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.