

品番：EA709BJ-20

品名：デジタル抵抗計(低抵抗)



販売価格	132,000円(税抜) / 145,200円(税込)		
カタログ価格	132,000円(税抜) / 145,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 22:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0790ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	RM3544-01
抵抗レンジ	30 mΩ (最大表示35.000 mΩ, 分解能 1 μΩ)~3 MΩレンジ (最大表示 3.5000 MΩ, 分解能 100 Ω), 9切替え 基本確度:±0.020% rdg.±0.007% f. s.	定格電圧	DC5.5V max.
定格電力	15VA	温度測定	-10.0℃~99.9℃ 基本確度:±0.5℃
測定可能範囲	0.000mΩ (測定電流300mA)~3.5MΩ	測定スピード	速い: 50Hz:21ms, 60Hz:18ms 中間: 101ms 遅い: 401ms
交流電流	(30mΩレンジ時) 300mA~(3MΩレンジ時) 500nA	測定確度	±0.020%rdg.±0.007%f.s.
電源	AC100V~240V, 50Hz/60Hz	サイズ	215 (W)×166 (D)×80 (H) mm
重量	1.0kg	機能	温度補正機能、コンパレータ (ABS / REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能 (5桁/4桁)、電源周波数設定 (AUTO / 50Hz/60Hz) スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロード

メモリ機能	無	通信インターフェース	RS-232C/PRINTER (RS-232C) /USBから1つを選択して使用 リモート機能、通信モニタ機能、データ 出力機能
付属品	電源コード×1、クリップ形リード×1、 EXT I/O用オスコネクタ×1、アプリケー ションディスク×1、USBケーブル(A-B タイプ)×1、予備ヒューズ×1		
基本精度0.02%, 最小分解能1 $\mu\Omega$, 最大測定電流300mA			
測定可能範囲0.000m Ω (測定電流300mA) ~ 3.5M Ω			
ガード端子使用のプロープと測定電流アップでノイズに強い測定			
NPN/PNP対応のEXT I/Oでさまざまな自動ラインに対応			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.