品番：EA709BJ-20

品名：デジタル抵抗計(低抵抗)

販売価格	132,000円（税抜）／ 145,200円（税込）			
カタログ価格	132,000円（税抜）／145,200円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/05/20 19:53現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0802ページ			

仕様

メーカー	日置電機（HIOKI）	型番	RM3544-01
抵抗レンジ	30 mΩ (最大表示35.000 mΩ, 分解能 1 μΩ)～3 MΩレンジ (最大表示3.5000 MΩ, 分解能 100 Ω), 9切替え 基本確度:±0.020% rdg.±0.007% f.s.	定格電圧	DC5.5V max.
定格電力	15VA	温度測定	-10.0℃～99.9℃ 基本確度:±0.5℃
測定可能範囲	0.000mΩ（測定電流300mA）～3.5MΩ	測定スピード	速い：50Hz:21ms、60Hz:18ms 中間：101ms 遅い：401ms
交流電流	（30mΩレンジ時）300mA～（3MΩレンジ時）500nA	測定確度	±0.020%rdg.±0.007%f.s.
電源	AC100V～240V、50Hz/60Hz	サイズ	215（W）×166（D）×80（H）mm
重量	1.0kg	機能	温度補正機能、コンパレータ（ABS/REF%）、キーロック　（OFF/メニューロック/全ロック）、表示桁数選択機能（5桁/4桁）、電源周波数設定（AUTO/50Hz/60Hz）スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロード

メモリ機能	無	通信インタフェース	RS-232C/PRINTER　(RS-232C) /USBから1つを選択して使用 リモート機能、通信モニタ機能、データ出力機能
付属品	電源コード×1、クリップ形リード×1、EXT I/O用オスコネクタ×1、アプリケーションディスク×1、USBケーブル（A-Bタイプ）×1、予備ヒューズ×1		
基本確度0.02%, 最小分解能1μΩ, 最大測定電流300mA			
測定可能範囲0.000mΩ（測定電流300mA）～3.5MΩ			
ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定			
NPN/PNP対応のEXT I/Oでさまざまな自動ラインに対応			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.