


品番：EA709G-12B

品名：アナログ絶縁抵抗計



販売価格	24,800円(税抜) / 27,280円(税込)		
カタログ価格	24,800円(税抜) / 27,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/24 03:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0789ページ		



250V・500V・1000Vのアナログ3レンジ式 定格1000Vで最大目盛2000MΩ

仕様

メーカー	三和電気計器 (sanwa)	型番	PDM1529S
定格電圧	250V/500V/1000V	定格抵抗	定格電圧 250V:100MΩ 500V:100MΩ 1000V:200MΩ
測定範囲	定格電圧 250V:0.02~0.1 1~50~100MΩ 500V:0.02~0.1 1~50~100MΩ 1000V:0.5 ~2~1000~2000MΩ ●許容差: 指示値の±5% (第一有効測定範囲:2~1000、0.1~50) 指示値の±10% (第二有効測定範囲:上記第一有効測定範囲以外)指示値の±5% (第一有効測定範囲:0.1~50) 指示値の±10% (第二有効測定範囲:上記第一有効測定範囲以外)	絶縁抵抗	250V/500V/1000V 最大目盛:100MΩ/2000MΩ 第一有効目盛:0.1M-50MΩ/2M-1000MΩ
直流電圧	0~60V ●許容差:最大目盛値の±5%以内	交流電圧	0~600V ●許容差:最大目盛値の±5%以内 (正弦波交流50~60Hz)

AC整流方式	半波整流方式 (平均値指示実効値換算)	メータ仕様	内磁型トートバンド方式、48 $\mu$ A
電池消耗表示	BATTERY CHECKレンジにて確認	許容差保証温湿度範囲	23 $\pm$ 5 $^{\circ}$ C 75%RH以下 (結露のないこと)
使用温湿度範囲	0 $\sim$ 43 $^{\circ}$ C 80%RH以下 (結露のないこと)	保存温湿度範囲	-10 $\sim$ 50 $^{\circ}$ C 70%RH以下 (結露のないこと)
使用環境条件	高度2000m以下 環境汚染度 II	定格測定電流	1 $\sim$ 1.2mA以内
電源	6LF22/6LR61 (9V形アルカリ電池) $\times$ 1	最大消費電力	約2.6W
測定可能回数	500回(5秒ON/25秒OFF)	姿勢	水平 $\pm$ 5 $^{\circ}$
外部磁界	無し	内蔵電池電圧	有効範囲内
サイズ	99(W) $\times$ 43(D) $\times$ 144(H)mm	重量	約310g(本体)
機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ディスチャージ(放電)機能</li> <li>●インナーバッテリーチェック機能</li> <li>●定格印加スイッチのロック機能(連続測定)</li> </ul>	IP保護等級	IP20(測定プローブ装着状態)
安全規格	IEC61010CAT. III 600V	EMC指令	IEC61326
RoHS指令	EN50581	付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>●テストリード(EA709SC-14:赤黒リード約1.2m/赤黒ピン先:金属露出最大18mm/黒ワニ口:開口約22mm)</li> <li>●携帯ケース</li> <li>●取扱説明書</li> <li>●ピンキャップ</li> <li>●首掛けストラップ</li> </ul>
目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式			
JIS準拠の低圧用アナログ絶縁抵抗計			
低電圧600V以下の回路で、電気設備等の絶縁抵抗値や電圧測定(直流/交流)が可能です。			
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付			
直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載			
定格電圧3レンジ式 軽量設計			
軽量設計			
活線状況を見極められる交流電圧測定機能			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

