

品番：EA710D-20A

品名：デジタルクランプ接地抵抗計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 182,600円(税抜) / 200,860円(税込) | | |
| カタログ価格 | 182,600円(税抜) / 200,860円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/09 23:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0790ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------|--|----------|--|
| メーカー | 日置電機 (HIOKI) | 型番 | FT6380-90 |
| 動作方式 | 電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算 ※一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用、接地極が多いほど正確な値になります。 | 接地抵抗 | 0.20/2.00/20.00/50.0/100.0 /200.0/400/600/1200/1600Ω |
| 交流電流 | 20.00m/200.0m/2.000/20.00 /60.0A | 確度 | 抵抗: ±1.5%rdg±0.02Ω 電流: ±2.0%rdg±0.05mA |
| 分解能 | 抵抗: 0.01Ω~20Ω 電流: 0.01mA~0.1A | クレストファクタ | 5.0以下(60Aレンジは1.7以下) |
| 最大許容入力(電流測定) | AC100A 連続、AC200A 2分間 (50Hz/60Hz) | メモリ機能 | メモリ保存数2000個 |
| アラーム機能 | 抵抗・電流アラーム: しきい値未達または超過でビープ鳴動 | 高調波 | 電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(ワイヤレスアダプタ装着時) |
| 表示 | 液晶, 最大2000カウント | 表示更新レート | 約2回/秒 |
| 対地間最大定格電圧 | AC600V 測定カテゴリIV(予想される過渡過電圧8000V) | その他機能 | データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(ワイヤレスアダプタ装着時のみ) |
| 防塵・防水性 | IP40ただしクランプセンサを閉じた状態 | 電源 | 単3電池×2本(付属) |

| | | | |
|--|--|---------|-------|
| 連続使用時間 | 約40時間(25Ω測定時、バックライトOFF、ワイヤレスアダプタ未装着時) 約35時間(25Ω測定時、バックライトOFF、ワイヤレスアダプタ装着、無線通信時) | 測定可能導体径 | φ32mm |
| サイズ | 73(W)×43(D)×218(H)mm | 重量 | 620g |
| 付属品 | 携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×1、ストラップ×1 | | |
| ワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送(ワイヤレスアダプタ装着時) | | | |
| 測定データを無線でExcelに直接転送入力(ワイヤレスアダプタ装着時) | | | |
| 接地抵抗測定は多重接地専用 | | | |
| 電源ラインの漏れ電流測定 | | | |
| 60 Aまでの負荷電流測定も対応 | | | |
| 薄型センサ採用で狭い場所でもクランプ可能 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.