

品番：EA710D-30B

品名：デジタル接地抵抗計



販売価格	52,800円(税抜) / 58,080円(税込)		
カタログ価格	52,800円(税抜) / 58,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/07 12:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0790ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	FT6031-50
測定方式	2電極法 (D 種測定対応) / 3電極法 (A~D 種測定対応) ※安全のため、ご使用の際にはオプションのテストリード(EA708XA-1)をご使用ください。	接地抵抗	20Ω (0~20Ω)、200Ω (0~200Ω)、2000Ω (0~2000Ω)
精度	±1.5%rdg.±8dgt./ ±1.5%rdg.±4dgt./ ±1.5%rdg.±4dgt.	地電圧	0~30.0Vrms (確度:[50/60Hz]±2.3%rdg±8dgt、[DC]±1.3%rdg±4dgt)
許容地電圧	25.0 V rms(直流または正弦波)	規格	CATIV 100V,CATIII 150V,CATII 300V
電源	単3電池×4本(付属)	サイズ	185(W)×111(D)×44(H)mm
重量	570g(電池及びプロテクタ含む)	防水・防塵	IP67/IP65 (EN60 529)
材質	樹脂	使用温度範囲	-25~65℃
測定可能回数	500回(単3アルカリ乾電池×4) 条件:3電極法、10秒間隔で10Ω (ワイヤレスアダプタ未装着)	機能	・活線警告表示 ・ゼロアジャスト ・連続測定モード ・無線通信 (EA708XA-1装着時のみ) ・コンパレータ
付属品	・補助接地棒(2本) ・測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各)		

1本)
・携帯用ケース
・プロテクター

1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー

作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属(10m、20m)

ワイヤレス化に対応!EA708XA-1装着時、スマホやタブレットに測定値を転送

優れた耐ノイズ性能

専用無償アプリGENNECT Cross では、測定結果の確認、管理、レポート作成が可能です。

測定現場の写真を撮影し、写真上に測定結果を転送入力、手書きでメモを書き込むなど、現場でスムーズにデータを管理できます。

※オプションのワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)によるBluetoothR通信を使用します。

粉塵が筐体内に入らない構造だから、泥やほこりを気にせず現場で使えます。
汚れても、水洗いが可能な接地抵抗計です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.