

品番：EA710D-31

品名：デジタル接地抵抗計(ワイレスアダプタ付)



販売価格	54,000円(税抜) / 59,400円(税込)		
カタログ価格	54,000円(税抜) / 59,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/09 23:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



Bluetooth無線技術搭載、リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます

仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	FT6031-90
仕様	Bluetooth機能付	測定方式	2電極法(D種測定対応)/3電極法(A~D種測定対応)
接地抵抗	20Ω(0~20Ω)、200Ω(0~200Ω)、2000Ω(0~2000Ω)	精度	±1.5%rdg.±8dgt./ ±1.5%rdg.±4dgt./ ±1.5%rdg.±4dgt.
地電圧	0~30.0Vrms(確度:[50/60Hz]±2.3%rdg±8dgt、[DC]±1.3%rdg±4dgt)	許容地電圧	25.0V rms (直流または正弦波)
定格	CATIV 100V,CATIII 150V,CATII 300V	機能	活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信(EA708XA-1装着時のみ)、コンパレータ
電源	単3電池×4本(付属)	測定可能回数	500回(単3アルカリ乾電池×4) 条件:3電極法、10秒間隔で10Ω(ワイレスアダプタ未装着)
サイズ	185(W)×111(D)×44(H)mm	重量	570g(電池及びプロテクタ含む)
付属品	補助接地棒(2本)、測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本)、携帯用ケース、プロテクター、ワイレスアダプタ	防水・防塵	防塵性能:IP6×、防水性能:IP×5/IP×7,(EN60529)

ワイヤレス化に対応! 付属のワイヤレスアダプタを装着時、スマホやタブレットに測定値を転送

1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー

作業時間を大幅短縮! 補助接地棒とコード巻取器を付属(10m、20m)

優れた耐ノイズ性能

代替品



品番 EA710D-31A

コメント 変更点: 付属ケースの仕様変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.