

品番：EA710D-31A

品名：デジタル接地抵抗計(ワイレスアダプタ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 59,400円(税抜) / 65,340円(税込) | | |
| カタログ価格 | 59,400円(税抜) / 65,340円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/07 13:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0790ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| メーカー | 日置電機 (HIOKI) | 型番 | FT6031-90 |
| 測定方法 | 2電極法(D種測定対応)/3電極法(A~D種測定対応) | 接地抵抗 | 20Ω(0~20Ω)、200Ω(0~200Ω)、2000Ω(0~2000Ω) |
| 精度 | ±1.5%rdg.±8dgt./ ±1.5%rdg.±4dgt./ ±1.5%rdg.±4dgt. | 地電圧 | 0~30.0Vrms(確度:[50/60Hz]±2.3%rdg±8dgt.、[DC]±1.3%rdg±4dgt) |
| 許容地電圧 | 25.0 V rms (直流または正弦波) | 電源 | 単3電池×4本(付属) |
| サイズ | 185(W)×111(D)×44(H)mm | 重量 | 570g(電池及びプロテクタ含む) |
| 材質 | 樹脂 | 防水・防塵 | IP67/IP65(EN60 529) |
| 使用温度範囲 | -25~65℃ | 測定可能回数 | 500回(単3アルカリ乾電池×4) 条件:3電極法、10秒間隔で10Ω(ワイレスアダプタ未装着) |
| 機能 | ・活線警告表示 ・ゼロアジャスト ・連続測定モード ・無線通信(EA708XA-1装着時のみ) ・コンパレータ | 付属品 | ・補助接地棒(2本) ・測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本) ・携帯用ケース ・プロテクター ・ワイレスアダプタ |

1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー

作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属(10m、20m)

ワイヤレス化に対応!EA708XA-1装着時、スマホやタブレットに測定値を転送

優れた耐ノイズ性能

付属のワイヤレスアダプタを使って、Bluetooth通信でスマホ、タブレットに測定値を送れ、レポート作成がその場でできます。

本体は粉塵が筐体内に入らない構造だから、泥やほこりを気にせず現場で使えます。
汚れても、水洗いが可能な接地抵抗計です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.