品番: EA710D-31A

品名:デジタル接地抵抗計(ワイヤレスアダプタ付)



販売価格	59,400円(税抜)/65,340円(税込)				
カタログ価 格	59,400円(税抜)/65,340円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/06 03:26現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0803ページ				













## 仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	FT6031-90
測定方法	2電極法(D種測定対応)/3電極法 (A~D種測定対応)	接地抵抗	$20\Omega(0\sim20\Omega), 200\Omega(0\sim200\Omega),$ $2000\Omega(0\sim2000\Omega)$
精度	±1.5%rdg.±8dgt./ ±1.5%rdg.±4dgt./ ±1.5%rdg.±4dgt.	地電圧	0~30.0Vrms(確度:[50/60Hz]±2. 3%rdg±8dgt、[DC]±1.3% rdg±4dgt)
許容地電圧	25.0 V rms (直流または正弦波)	電源	単3電池×4本(付属)
サイズ	185(W)×111(D)×44(H)mm	重量	570g(電池及びプロテクタ含む)
材質	樹脂	防水・防塵	IP67/IP65(EN60 529)
使用温度範囲	−25~65°C	測定可能回数	500回(単3アルカリ乾電池×4) 条件:3電極法、10秒間隔で10Ω(ワ イヤレスアダプタ未装着)
機能	<ul><li>・活線警告表示</li><li>・ゼロアジャスト</li><li>・連続測定モード</li><li>・無線通信(EA708XA-1装着時のみ)</li><li>・コンパレータ</li></ul>	付属品	・補助接地棒(2本) ・測定コード(黒4m、黄10m、赤20m 各1本) ・携帯用ケース ・プロテクター ・ワイヤレスアダプタ

1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー

作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属(10m、20m)

ワイヤレス化に対応!EA708XA-1装着時、スマホやタブレットに測定値を転送

## 優れた耐ノイズ性能

付属のワイヤレスアダプタを使って、Blueteeth通信でスマホ、タブレットに測定値を送れ、レポート作成がその場でできます。

本体は粉塵が筐体内に入らない構造だから、泥やほこりを気にせず現場で使えます。汚れても、水洗いが可能な接地抵抗計です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.