品番: EA710SA

品名:静電気測定器



販売価格	105,000円 (税抜)/115,500円(税込)				
カタログ価 格	105,000円(税抜)/115,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/25 02:09現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0806ページ				





仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-1684
測定範囲	帯電電位測定: (Loレンジ)0~1.49kV (分解能±0.1kV)、 (Hiレンジ) ±1.0kV~±20.0kV(分解 能±1.5kV) イオンバランス測定:0~±200V(分解 能±15V)	信号検出方法	静電容量方式
測定精度	±10%	連続使用時間	約30時間
測定距離	25±0.5mm	測定距離調整	LEDフォーカスリング機能
極性表示	+極性、一極性表示	モード	帯電電位測定/イオンバランス測定
電源	9V乾電池(006P)×1本(付属)	サイズ	73(W)×25(D)×123(H)mm
重量	約170g	最大動作時間	約30時間
応答速度	1秒以内	サンプリング	5回/秒
使用温湿度範囲	10~40℃、60%RH以下		

帯電量をバーグラフで表示します。

計量誤差となる静電気を測定可能。

非接触式のコンパクト静電気測定器。

簡単多機能・ワンチップマイコン搭載		
ワイドLCDディスプレイ		
3つの帯電測定モードを搭載		
帯電が感覚で分かるバーグラフ表示付		
簡単着脱式イオンバランスプレート		
デジタルゼロ機能		
電源自動オフ/連続測定が選択可能		
ホールド機能		
センサー故障時には、Err表示		
バッテリー残量表示(4段階)		
動作を知らせるビープ音		
測定データを外部に送れるアナログ出力付		
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.