

品番：EA710SA

品名：静電気測定器



販売価格	105,000円(税抜) / 115,500円(税込)		
カタログ価格	105,000円(税抜) / 115,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/14 03:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0793ページ		



#### 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-1684
測定範囲	帯電電位測定: (Loレンジ) 0~1.49kV (分解能±0.1kV)、 (Hiレンジ) ±1.0kV~±20.0kV (分解能±1.5kV) イオンバランス測定: 0~±200V (分解能±15V)	信号検出方法	静電容量方式
測定精度	±10%	連続使用時間	約30時間
測定距離	25±0.5mm	測定距離調整	LEDフォーカスリング機能
極性表示	+極性、-極性表示	モード	帯電電位測定/イオンバランス測定
電源	9V乾電池(006P)×1本(付属)	サイズ	73(W)×25(D)×123(H)mm
重量	約170g	最大動作時間	約30時間
応答速度	1秒以内	サンプリング	5回/秒
使用温湿度範囲	10~40℃、60%RH以下		

帯電量をバーグラフで表示します。

計量誤差となる静電気を測定可能。

非接触式のコンパクト静電気測定器。

簡単多機能・ワンチップマイコン搭載
ワイドLCDディスプレイ
3つの帯電測定モードを搭載
帯電が感覚で分かるバーグラフ表示付
簡単着脱式イオンバランスプレート
デジタルゼロ機能
電源自動オフ/連続測定が選択可能
ホールド機能
センサー故障時には、Err表示
バッテリー残量表示(4段階)
動作を知らせるビープ音
測定データを外部に送れるアナログ出力付
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.