

品番：EA711-11

品名：検相器(電圧計付)



販売価格	85,000円(税抜)／93,500円(税込)			
カタログ価格	85,000円(税抜)／93,500円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/14 08:32現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	PD3259
使用電圧範囲	三相AC90～520V	使用周波数範囲	45～66Hz
検相表示	(正相):画面POS表示+黄緑色バックライト、断続ブザー音 (逆相):画面REV表示+赤色バックライト、連続ブザー音 (その他):欠相予測、接地相予測	電源	単3電池×4本(付属)
サイズ	本体:84(W)×46(D)×146(H)mm ケーブル長:0.5m	重量	590g
測定項目	三相交流電圧 (線間電圧, 対地間電圧), 周波数 電圧測定確度: ±2.0% rdg. ±8 dgt. 周波数測定確度: ±0.5% rdg. ±1 dgt. 応答時間: 3秒以下, 表示更新レート: 500 ms	測定対象	被覆電線 (IV, CV 相当), 金属部 三相 AC 90.0 V～520.0 V (45 Hz～66 Hz)
対地間最大定格電圧	AC600 V (CATIV)	防じん防水性	本体 (電圧センサ部を除く): IP54 (EN60529)
その他機能	ホールド機能, 表示部バックライト機能, ブザー機能, オートパワーオフ, 電池消耗警告, ドロッププルーフ (コンクリート上1 m)	連続使用時間	5時間(表示部バックライトオフ, 待機状態にて)

付属品	単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1, 携帯用ケース×1, スパイラルチューブ (黒1,赤2,青2,黄2)	
ワイドタイプ、 IV・HIV:8～325mm ² CV:2～250mm ² 対応		
ホールド機能、電池チェック、オートパワーオフ		
携帯ケース付		
非接触式で被覆電線の上から検相できます。		
ディスプレイに相順・接地相・三相電圧値を同時に表示します。		
バックライトの色とブザー音で正相・逆相が一目でわかる		
1回の測定で三相電路の検相・線間電圧の確認・検査が完了		

代替品

	品番 EA711-11B コメント 変更点:ワイレスアダプタが装着可能に
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.