品番: EA711-12

品名:検相器(電圧計付/ワイヤレスアダプタ付)



販売価格	121,000円 (税抜)/133,100円(税込)				
カタログ価格	121,000円(税抜)/133,100円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/06 01:29現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0785ページ				



仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	PD3259-90
仕様	Bluetooth機能付	測定項目	三相交流電圧 (線間電圧, 対地間電圧), 周波数電圧測定確度: ±2.0% rdg. ±8 dgt., 周波数測定確度: ±0.5% rdg. ±1 dgt., 応答時間: 3秒以下, 表示更新レート: 500 ms
測定対象	被覆電線 (IV, CV 相当), 金属部, ※ シールド電線不可 三相 AC 90.0 V~520.0 V (45 Hz~66 Hz)	仕上り外径	φ 6mm~30mm
接続可能導体径	IV·HV:8~325m㎡ CV:2~250m㎡対応	最大定格電圧	AC 600V(CATIV)
電源	単3電池×4本(付属)	連続使用時間	5時間(表示部バックライトオフ, 待機状態にて, Z3210未装着)
最大定格電力	3VA	検相表示	(正相):画面POS表示+黄緑色バックライト、断続ブザー音 (逆相):画面REV表示+赤色バックライト、連続ブザー音 (その他):欠相予測、接地相予測
サイズ	本体:84(W)×46(D)×146(H)mm ケーブル長:0.5m	重量	590g

使用電圧範囲	三相AC90V~520V	使用周波数範囲	45Hz∼66Hz
防水·防塵等級	本体(電圧センサ部を除く):IP54 (EN 60529)	機能	・ホールド機能 ・電池チェック ・オートパワーオフ ・ドロッププルーフ(コンクリート上1m)
タイプ	ワイドタイプ	付属品	・取扱説明書×1 ・携帯用ケース×1 ・カラークリップ (赤2, 青2, 黄2, 白2) ・スパイラルチューブ (黒1)

金属非接触式で被覆電線の上から険相できます。

ディスプレイに相順・接地相・三相電圧値を同時に表示します。

ワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)付の為、Bluetooth無線通信が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.