

品番 : EA711-12

品名 : 検相器(電圧計付/ワイヤレスアダプタ付)



販売価格	121,000円(税抜)／133,100円(税込)		
カタログ価格	121,000円(税抜)／133,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/20 01:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0773ページ		



仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	PD3259-90
仕様	Bluetooth機能付	測定項目	三相交流電圧(線間電圧, 対地間電圧), 周波数 電圧測定確度: ±2.0% rdg. ±8 dgt., 周波数測定確度: ±0.5% rdg. ±1 dgt., 応答時間: 3秒以下, 表示更新レート: 500 ms
測定対象	被覆電線(IV, CV相当), 金属部, ※シールド電線不可 三相 AC 90.0 V~520.0 V (45 Hz~66 Hz)	仕上り外径	Φ6mm~30mm
接続可能導体径	IV·HV: 8~325mm ² CV: 2~250mm ² 対応	最大定格電圧	AC 600V(CATIV)
電源	単3電池×4本(付属)	連続使用時間	5時間(表示部バックライトオフ, 待機状態にて, Z3210未装着)
最大定格電力	3VA	検相表示	(正相): 画面POS表示+黄緑色バックライト、断続ブザー音 (逆相): 画面REV表示+赤色バックライト、連続ブザー音 (その他): 欠相予測、接地相予測
サイズ	本体: 84(W)×46(D)×146(H)mm ケーブル長: 0.5m	重量	590g

使用電圧範囲	三相AC90V～520V	使用周波数範囲	45Hz～66Hz
防水・防塵等級	本体(電圧センサ部を除く):IP54 (EN 60529)	機能	<ul style="list-style-type: none"> ホールド機能 電池チェック オートパワーオフ ドロッププルーフ(コンクリート上1m)
タイプ	ワイドタイプ	付属品	<ul style="list-style-type: none"> 取扱説明書×1 携帯用ケース×1 カラークリップ(赤2, 青2, 黄2, 白2) スパイラルチューブ(黒1)
金属非接触式で被覆電線の上から陰相できます。			
ディスプレイに相順・接地相・三相電圧値を同時に表示します。			
ワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)付の為、Bluetooth無線通信が可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.