

品番 : EA711GD-11B

品名 : ケーブル・ブレーカー探索機



販売価格	196,300円(税抜) / 215,930円(税込)		
カタログ価格	196,300円(税抜) / 215,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 07:39現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0784ページ		



## 仕様

メーカー	グッドマン(GOODMAN)	型番	PTR620
探索深度	0.3~0.9m(設置状況による)	電源	リチウムポリマー充電池内蔵
サイズ	送信機:116×98×24.5mm 受信機:149×68×22mm	重量	送信機:150g(電池込) 受信機:145g(電池込)
オートパワーオフ	送信機:30分後に自動切 受信機:5分後に自動切	周波数	33.3KHz
使用温度	-17~50°C(充電時:-10~45°C)	電流	約8mA
使用電圧	0~600VAC/0~300VDC	付属品	送信用アダプタリード、延長ケーブル、 コンセント用ブレード、ワニロクリップ ×2、USBケーブル×2、充電用アダプター、専用ケース

環境ノイズに強いデジタル送受信方式

目的線やブレーカーを確実に検出

無電圧線から600VACの活線まで対応

探索範囲最大3m・探索距離最大7Km

探索用呼び線(EA597GD-30)(別売)を使用すれば、高い天井の配管も追えます。

ケーブル探索機の決定版  
検出も識別も可能なデジタルケーブル探索機

端末に対応したブレーカーを瞬時に確認

感度自動調節(オートピークホールド)機能により、目的線を確実に識別

特定のデジタル波のみを検出。ノイズをカットして誤検知をしません。

断線箇所や短絡箇所も検出できます

壁や天井裏の隠れた配線の検出

USB-TypeCの充電に対応。お手持ちの充電器でも充電可能。

マイクロプロセッサ搭載の完全自動探索

ケースはハードケースでコンパクトになっています。

角型電池(006P)の約10倍の大容量リチウムポリマー採用で長時間使用できます。

探索音(ピッ・ピッ・ピッ)をスイッチ一つで消音出来る消音機能搭載です。

クランプ送信で非接触の送受信も実現(※要オプション 非接触送信用クランプG33)

#### 代替品

	<p>品番 EA711GD-11C コメント 感度調節を自動と手動で切替可能</p>
--	--

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.