

品番：EA711GD-15

品名：多回路配線チェッカー(24回路)



販売価格	308,500円(税抜) / 339,350円(税込)		
カタログ価格	308,500円(税抜) / 339,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 00:59現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

メーカー	グッドマン (GOODMAN)	型番	CMT24DS+CC33
サイズ	送信機: 76×226×31mm 受信機: 68×151×25mm CC-33: 内径φ33mm	重量	送信機: 380g 受信機: 160g
電源	006P型ニッケル水素充電電池	適応電圧	送信機: 0~300VAC/DC 受信機: 0~600VAC/DC
電流値	送信機: 平均90mA 受信機: 平均35mA	作動温度	-18℃~50℃
付属品	送信クランプ×24、ワニ口クリップ×5、 充電器セット		

非接触送受信で被膜の上から探索でき、作業時間を大幅に短縮できます。

HUBや分配機にクランプするだけで端末識別ができます！

0V無電圧線から300Vまで全ケーブルに対応可能で、データ回線の現用線でも通信データに支障なく運用できます！

通常のクランプは内径が6mmですが、別途付属のCC33送信クランプを使用すると、33mmまで拡張する事ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

