

品番：EA712A-10

品名：白色LED照度計



販売価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
カタログ価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/30 01:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0791ページ		



#### 仕様

メーカー	FUSO	型番	TM-201L
測定範囲	200/2,000/20,000/200,000Lux (20/200/2,000/20,000Fc)	分解能	0.1/1/10/100Lux (0.01/0.1/1/10Fc)
測定精度	±3%(色温度2856Kの標準白熱電球 及び補正された白色LED)、 ±8%(その他の光源)	機能	ホールド、最高値表示
電源	9V電池×1個(付属)	サイズ	本体:55(W)×38(D)×130(H)mm、 センサー:55(W)×25(D)×80(H)mm
重量	250g(電池含む)	測定方式	シリコンフォトダイオード
サンプリング	2.5回/秒	角度偏差(COSINE特性)	±2%(30°)、 ±6%(60°)、 ±25%(90°)
ディスプレイ	3.5桁LCD液晶ディスプレイ	コード長	1m
照度測定単位	lx、Fc	電池寿命	約200時間
ゼロ調整	調整つまみ付		

ソフトケース付

白色LEDおよびあらゆる可視光の測定に対応。

ホールド機能(読取值、最大値)付きなのでデータ管理が簡単です。

角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能です。

4レンジ切替

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.