

品番：EA712A-13

品名：LED照度計



販売価格	31,500円(税抜) / 34,650円(税込)		
カタログ価格	31,500円(税抜) / 34,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/27 18:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0804ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	LX-3000
測定範囲	0~199900Lux	分解能	・0.0~199.9lux:0.1lux ・200~1999lux:1lux ・2000~19990lux:10lux ・20000~199900lux:100lux
測定精度	±3%rdg±5dgt (標準光源にて)	誤差	10°:±1% 30°:±2% 60°:±5% 80°:±20%
温度特性	±0.1% / °C(25°C基準)	表示更新	0.5 秒 / 1回
オートパワーオフ	約30分(解除可能)	機能	●LED測定機能 ●最大・最小表示 ●データホールド ●バックライト ●センサー部可動式
使用温湿度	0~+40 °C、80%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-10~+50°C、70%RH以下(但し、結露のないこと、電池を含まず)
サイズ	63(W)×37(D)×169(H)mm	コード長	約23~50cm
重量	約230g(電池含む)	電源	単3電池×2本(付属)
電池寿命	約80時間(アルカリ乾電池使用時)	校正	可(標準光源のみ)

付属品	●取扱説明書(保証書付) ●収納ケース	
白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。		
センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。		
センサーを本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.