

# 品番 : EA712A-28

## 品名 : デジタル照度計



販売価格	12,900円(税抜)／14,190円(税込)		
カタログ価格	12,900円(税抜)／14,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/01/20 16:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0791ページ		



### 仕様

メーカー	シンワ測定	型番	78751
測定範囲	0～199,900Lux	分解能	レンジ0～199.9Lux:0.1Lux レンジ1～1,999Lux:1Lux レンジ10～19,990Lux:10Lux レンジ100～199,900Lux:100Lux
精度	0～20,000Lux:±(4%+10dgt) 20,000～199,900Lux:±(5% +10dgt) *dgtはデジタル表示の最小桁	再現性	±2.0%
測定周期	2回/秒	使用温湿度	温度:0～40°C 湿度:70%以下
保管温湿度	温度:-10～50°C 湿度:80%以下	電源	9V電池×1個(付属)
サイズ	185×68×38mm	重量	175g(電池含)
材質	本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂	機能	ホールド機能
三脚取り付けネジ	1/4インチ	用途	事務所、作業現場などの照度管理に

LED照明の測定ができます。

測定レンジを4段階に切り替えることができます。

数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。

読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。

収納ケース付

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

※取引証明以外用です。(校正証明書などの証明書が発行ができない商品です。)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.