

品番：EA712A-31

品名：デジタル照度計



販売価格	20,000円(税抜)／ 22,000円(税込)		
カタログ価格	20,000円(税抜)／22,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/10 08:55現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ピーク値の測定も可能です

仕様

測定範囲	20.00/200.0/2000/20000 /200000Lux	精度	3%V(λ)適合 2%コサイン角度補正
分解能	0.01/0.1/1/10/100Lux	センサー	シリコンフォトダイオード
波長	320nm～730nm	サンプリング速度	≧2測定/秒
電源	9V電源×1個(付属)	機能	オートパワーオフ(10分)、 ピーク値測定、 最高・最低値測定、 ゼロ点補正
規格	DIN 5032-7 Type B	サイズ	89×170×42.5mm
重量	200g	液晶サイズ	27×34mm
センサー径	φ 24mm	ケースサイズ	160×270×85mm
総重量	620g	使用温度範囲	-10℃～50℃
最大相対湿度	85%(条件なし)	付属品	センサーカバー、ケース
ホールド機能			
最大/最小表示			
ゼロ調整機能			

三脚取付穴付(ねじ穴:1/4")

ピーク値の測定も可能です

職場、オフィス、公共の建物などでの照明強度の測定に最適です

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品



品番 EA712A-7

コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.