

品番：EA712A-6

品名：デジタル照度計



販売価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
カタログ価格	21,600円(税抜) / 23,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 07:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0791ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	LX-204
測定範囲	200/2,000/20,000/200,000Lux	分解能	0.1/1/10/100Lux
測定精度	±(5%rdg+4dgt)	センサー	シリコンフォトダイオード
表示	3.5桁LCD表示	サンプリング	約2.5回/秒
使用温湿度	0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
サイズ	55(W)×38(D)×170(H)mm	重量	約190g
電源	9V電池×1個(付属)	電池寿命	約260時間(アルカリ電池使用のとき)
付属品	●取扱説明書 ●センサー保護キャップ ●ソフトケース	機能	●MAXホールド機能 ●Lux/FC切換機能 ●HOLD機能
校正	可	規格	JIS C 1609:1993に準拠
EMC規格	EN61326(1997)+A1(1998)+A2(2001)	表示単位	Lux(ルクス)またはFc(フォートカンデラ)
オーバーレンジ表示	「OL」マークを表示	電池電圧低下表示	マーク表示

作業性の良い本体とセンサー一体型タイプです。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.