

品番 : EA712AB-1A

品名 : 紫外線メーター



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 24,100円(税抜)／26,510円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 24,100円(税抜)／26,510円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/01/20 16:02現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



UVA/UVBの測定が可能な小型軽量ポケットサイズのデジタル紫外線強度計

#### 仕様

|       |   |        |   |
|-------|---|--------|---|
| メーカー  | カスタム(CUSTOM)  | 型番     | UV-340C   |
| 測定範囲  | 1,999 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 、19,990 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ | 分解能    | 1 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 、10 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ |
| 測定精度  | $\pm 4\% \text{rdg} + 2\text{dgt}$                                | 波長感度特性 | 250~390nm   |
| 電源    | 9V電池×1個(付属)   | サイズ    | 本体: 70×25×131(H)mm、センサー: 60×27×168(H)mm                   |
| 重量    | 約 220 g(電池含む)   | 電池寿命   | 約70時間(アルカリ電池使用のとき)  |
| コード長  | 1.5m  | センサー   | UVセンサー  |
| 表示    | 3.5桁LCD表示   | サンプリング | 約2.5回/秒   |
| 使用温湿度 | 0~+50°C、80%RH以下(但し、結露のないこと)                                       | 保存温湿度  | -10~+50°C、70%RH以下(但し、結露のないこと)                             |

UVセンサーで紫外線の強度を計測します。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

