

品番：EA712AB-5A

品名：デジタルミニ紫外線メーター



販売価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
カタログ価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/28 18:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0804ページ		



仕様

メーカー	FUSO	型番	TM-223
測定範囲	0~4000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 、0~40mW/ cm^2	分解能	1 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$.0.01mW/ cm^2
測定精度	$\pm 5\%F.S+2\text{dgt}$	測定波長	290~390nm(UVA、UVB領域)
機能	データホールド・ゼロ調整・ローバッテリー表示	電源	単4電池×2本(付属)
サイズ	48(W)×27(D)×133(H)mm	重量	90g(電池含む)
付属品	ソフトケース	測定方式	光ダイオード
サンプリング	3秒	ディスプレイ	3.75桁LCD液晶ディスプレイ
ピーク感度波長	365nm	電池寿命	約50時間
動作環境	温度5~40℃、湿度80%RH以下	保存環境	温度-10~60℃、湿度70%RH以下
用途	UVA・UVB領域の紫外線の測定に		

小型で軽量の紫外線強度計

ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能です。

データホールド機能付なので、データ管理が簡単です。

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.