

品番：EA712AF-31

品名：LANケーブルテスター(液晶表示)



販売価格	52,900円(税抜)／ 58,190円(税込)			
カタログ価格	52,900円(税抜)／58,190円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 （2024/05/02 20:55現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0800ページ			



LANケーブルの結線状況を見やすく液晶表示可能なLANケーブルテスター

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-TCT2690PRO
測定範囲	2～255m	測定精度	10%+1m
表示分解能	0.1m	測定可能ケーブル	ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。
測定可能コネクタ	RJ-45コネクタ(UTP/STP) RJ-58コネクタ(BNCケーブル)	サイズ	93(W)×205(D)×40(H)mm
重量	約310g(電池含まず)	電源	9V乾電池×1個(付属)
表示方法	128×64ドットマトリクスLCDModule(64×33mm)	付属品	専用キャリングケース、TEL用アタッチメント、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書、保証書
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。			
ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能付き。			
本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。			
プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。			

代替品

	品番 EA712AF-14 コメント
---	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.