

品番：EA712AF-32

品名：LANケーブルテスター(PORT Finder 機能搭載)



販売価格	63,100円(税抜) / 69,410円(税込)		
カタログ価格	63,100円(税抜) / 69,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/13 07:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0773ページ		



テスト結果を結線図でLCD表示可能なLANケーブルテスター

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-T256003
測定範囲	1~500m	測定精度	10m以下±2m
表示分解能	1m	測定可能ケーブル	ツイストペアケーブル(UTP/STP)
測定可能コネクタ	RJ-45コネクタ(UTP/STP)	サイズ	82(W)×138(D)×32(H)mm
重量	130g(メインユニット) 15g(リモートユニット)	電源	単4乾電池×3(付属)
表示方法	122×32ドットマトリクスLCD (56×29mm)±0.2mm	付属品	専用キャリングケース、パッチケーブル (RJ-45一ワニ口クリップ×2)、単4アルカリ乾電池×3本(テスト用)、取扱説明書、保証書

ハブやスイッチのソケットと通信するPORT Finder機能を装備しています。

TDR(タイムドメイン反射測定器)テクノロジーを搭載しています。

ショート・オープン・ミスワイヤ・逆配線・スプリットペア・シールド状況を検査できます。

UTP・STPケーブルの長さをリモートユニットなしで測定できます。

ケーブルの長さを「メートル・フィート」表示します。

トーンジェネレータは任意もしくは全てのピンに対して信号送出可能です。

テスト結果を結線図でわかりやすくLCD表示します。

代替品



品番 EA712AF-32A

コメント 変更点:外観、サイズ、色など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.