

品番：EA712AF-34

品名：LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)



販売価格	25,400円(税抜)／27,940円(税込)		
カタログ価格	25,400円(税抜)／27,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/04/29 16:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0800ページ		

ケーブルの導通・断線・結線ミスが簡単にわかる、PoE対応のLANケーブルテスター

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-TST5
測定可能ケーブル	ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。	測定可能コネクタ	RJ-45(UTP/STP) RJ-11RG-58 (BNCケーブル)
サイズ	マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mm リモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm	重量	マスターユニット・親機:約115g リモートユニット・子機:約40g
電源	9V乾電池×1(付属)	表示方法	LED
付属品	10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書		

PoEの有無を数秒で確認できます。
電圧が12～36V(A class接続)または45～78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。
IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。
UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トーク

ンリングなどのピンの状態を調べることができます。

ケーブルの導通・断線・結線ミスやグラントの有無を調べることができます。

親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。

自動・手動スキャンの両方に対応しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.