

品番：EA712AF-36

品名：LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)



販売価格	3,800円(税抜)／4,180円(税込)		
カタログ価格	3,800円(税抜)／4,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/05/03 10:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0785ページ		



ケーブルの導通・断線・結線ミスをチェック、親機・子機分離タイプのLANケーブルテスター

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-TST6
測定可能ケーブル	ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。	測定可能コネクタ	RJ-45(UTP/STP) RJ-11
サイズ	マスターユニット: 70(W)×26(D)×104(H)mm リモートユニット: 35(W)×26(D)×104(H)mm	重量	マスターユニット: 約68g(電池含まず) リモートユニット: 約42g
電源	9V乾電池×1(付属)	表示方法	LED
付属品	006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書		

RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグラウンドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。

USB (microUSB) ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器 (DC5V) を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.