


品番 : EA712AH-2

品名 : デジタル照度計



販売価格	89,200円(税抜)／98,120円(税込)		
カタログ価格	89,200円(税抜)／98,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/20 16:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0791ページ		



## 仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	FT3425
仕様	Bluetooth機能付	階級	JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級
受光素子	シリコンフォトダイオード	測定範囲	20.00/200.0/2000/20000 /200000Lux
分解能	0.01/0.1/1/10/100Lux	測定精度	±2%rdg(3000 lxを超える表示値に 対しては1.5倍)
電源	単3電池×2本(付属) USBバスパワーDC5V	最大定格電力	500mVA
連続使用時間	300時間 (LR6使用, Bluetooth OFF) 80時間 (LR6使用, Bluetooth ON)	サイズ	78(W)×39(D)×170(H)mm
重量	320g(電池含む)	測定レンジ切替	オート/マニュアル
確度保証温度範囲	21 °C~27 °C, 75% rh以下 (結露しないこと)	応答時間	オートレンジ: 5秒以内 マニュアルレンジ: 2秒以内
D/A出力	出力レベル: 2 V /レンジf.s. (レンジf.s. を超えた場合は2.5 V出力) 出力確度: ±1% rdg. ±5 mV (表示カウントに対して)	インターフェース	USB 2.0 (FT3424, FT3425), BluetoothR 4.0LE
機能	タイマホールド, メモリ(最大99個), ホールド, オートパワーオフ, ブザー音, バック	付属品	取扱説明書 ×1, センサキャップ (ストラップ付) ×1, 携帯用ケース (ソフト

	ライト,ゼロアジャスト		ケース) ×1, ストラップ (本体用) ×1, USBケーブル (0.9 m) ×1, CD-R (USBドライバ, 専用PCアプリケーションソフトウェア, 通信仕様書) ×1, 電波使用上の注意×1
無線認証	日本, アメリカ, カナダ, オーストリア, ベルギー, ボスニア・ヘルツェゴビナ, ブルガリア, クロアチア, キプロス, チェコ, デンマーク, エストニア, フィンランド, フランス, ドイツ, ギリシア, ハンガリー, アイスランド, アイルランド, イタリア, ラトビア, リヒテンシュタイン, リトアニア, ルクセンブルク, マルタ, オランダ, ノルウェー, ポーランド, ポルトガル, ルーマニア, スロバキア, スロベニア, スペイン, スウェーデン, スイス, トルコ, イギリス, タイ, シンガポール, 韓国, オーストラリア, ニュージーランド, チリ, メキシコ	無線規制対象外	ベトナム, 香港, マカオ, ミャンマー, ロシア, コロンビア, パキスタン, ペルー, ジョージア, ケニア
防水性能	IP40	準拠規格	JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級, DIN 5032-7: 1985 class B

LED/OLED照明の測定に対応

内部メモリに測定値を保存(最大99データ)、PC転送で作業効率向上

Bluetooth無線技術搭載。測定データをスマートフォンやタブレットに送信できます。

影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載

消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200,000lx)まで広くカバー

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.