

品番：EA712GD-17

品名：トーンプローブセット(心線対照機)



販売価格	27,200円(税抜) / 29,920円(税込)		
カタログ価格	27,200円(税抜) / 29,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/13 03:27現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0772ページ		



仕様

メーカー	グッドマン (GOODMAN)	型番	701KRC
電源	9V電池(付属):送信機・受信機各1個	サイズ	200EP-G(受信機):231×55×28mm 77HP-G(送信機):57×64×32mm
重量	200EP-G(受信機):145g	付属品	本体(送信機・受信機)、先端チップ、RJ45アダプタ、充電アダプター×2個、専用ソフトケース、取扱説明書・保証書
電池寿命	送信機・受信機:約500回繰り返し充電可能	入力インピーダンス	100MΩ
機能	イヤホンジャック、トーン発信2音、導電テストブザー音・発光、LEDライト、充電機能	作動/保管温度	受信機:0~50℃ 送信機:-50~75℃
耐圧(600Ω)	送信機:52VDC	導通テストブザー発音抵抗値	送信機:<200Ω
導通テスト点灯抵抗値	送信機:<10kΩ	先端チップ抵抗	受信機:300Ω

受信感度微調整機能付きなので、信号の受信感度を調整できます。  
また、受信強度をLED発光でわかりやすく指示します。

特殊な専用スピーカー採用なので、明細な音質を確保できます。

充電機能を搭載し、常に最良の電圧補給で高感度を維持します。

電話・通信回路など無電圧から定電圧のメタルケーブルになります。

被膜の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。

継ぎ足し充電可能です。

500回以上の繰り返し充電が可能で経済的

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.