

品番：EA712GD-21A

品名：トーンプローブセット(心線対照機)



販売価格	63,900円(税抜) / 70,290円(税込)		
カタログ価格	63,900円(税抜) / 70,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 22:10現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0772ページ		



#### 仕様

メーカー	グッドマン (GOODMAN)	型番	811SP
電源	9V電池(付属):送信機・受信機各1個	サイズ	送信機:101×41×35mm 受信機:250×35×32mm
重量	送信機:150g 受信機:157g	付属品	USB (Type-C)ケーブル、USB充電アダプター、先端チップ丸型、専用ソフトケース、取扱説明書・保証書
電池寿命	送信機:100時間 受信機:50時間	オートパワーオフ機能	送信機:4時間(トーンモードで)
機能	ノイズフィルター、イヤホンジャック、トーン発信3音、導電テスト発光、充電	作動温度	0~50℃
湿度	送信機:80%(最大)	耐圧(600Ω)	送信機:60VDC
受信感度	受信機:35dB	入力インピーダンス	受信機:100MΩ

強ノイズ環境でもクリーンなトーンだけを受信できる心線対照機

イヤホン使用で静かな場所でも気にせず探査

便利なUSB-TypeC充電式で経済的

ビジネスフォンやPBX内でもノイズレス探索

電池の交換時期をピープ音でお知らせします。

デジタルフィルター搭載

人間工学に基づいた扱いやすいデザイン

手に馴染みやすい丸みを帯びたデザイン

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA712GD-21B</p> <p><b>コメント</b> 変更点:使用電池、付属品</p>
---	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.