

品番 : EA712GD-21A

品名 : トーンプローブセット(心線対照機)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 63,900円(税抜)／70,290円(税込) | | |
| カタログ価格 | 63,900円(税抜)／70,290円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/15 06:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0784ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--------------------------------------|------------|---|
| メーカー | グッドマン(GOODMAN) | 型番 | 811SP |
| 電源 | 9V電池(付属):送信機・受信機各1個 | サイズ | 送信機:101×41×35mm 受信機:250×35×32mm |
| 重量 | 送信機:150g 受信機:157g | 付属品 | USB(Type-C)ケーブル、USB充電アダプター、先端チップ丸型、専用ソフトケース、取扱説明書・保証書 |
| 電池寿命 | 送信機:100時間 受信機:50時間 | オートパワーオフ機能 | 送信機:4時間(トーンモードで) |
| 機能 | ノイズフィルター、イヤホンジャック、トーン発信3音、導電テスト発光、充電 | 作動温度 | 0~50°C |
| 湿度 | 送信機:80%(最大) | 耐圧(600Ω) | 送信機:60VDC |
| 受信感度 | 受信機:35dB | 入力インピーダンス | 受信機:100MΩ |

強ノイズ環境でもクリーンなトーンだけを受信できる心線対照機

イヤフォン使用で静かな場所でも気にせず探査

便利なUSB-TypeC充電式で経済的

ビジネスフォンやPBX内でもノイズレス探索

電池の交換時期をビープ音でお知らせします。

デジタルフィルター搭載

人間工学に基づいた扱いやすいデザイン

手に馴染みやすい丸みを帯びたデザイン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.