

品番：EA712GD-21B

品名：トーンプローブセット(心線対照機)



販売価格	52,600円(税抜) / 57,860円(税込)		
カタログ価格	52,600円(税抜) / 57,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/08 22:25現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



イヤフォン端子



感度調整で明確な探索を実現



単三電池×2



ノイズレス検出

仕様

メーカー	グッドマン (GOODMAN)	型番	811K
送信機			
耐圧(600Ω)	60VDC	オートパワーオフ機能	4時間(トーンモードで)
作動温度	0~50℃	湿度	80%(最大)
受信機			
受信感度	35dB	入力インピーダンス	100MΩ
先端チップ抵抗値 (最小)	300Ω	フィルター1ノイズ排除	50/60Hz電源ノイズ
フィルター2ノイズ排除	984Hzを除く全て	過電圧保護	Cat1,対設置 150V~
作動(保管)環境	0~50℃		
共通仕様			
電源	送信機:9V電池×1個(別売) 受信機:単三アルカリ電池×2本(別売)	電池寿命	送信機:100時間 受信機:50時間
サイズ	送信機:101×41×35mm 受信機:250×35×32mm	重量	送信機:150g 受信機:142g
付属品	先端チップ丸型、専用ソフトケース、取		

強ノイズ環境でもノイズフィルター機能でクリーンなトーンだけを受信できる心線対照機

ビジネスフォンやPBX内でもノイズレス探索

電池の交換時期をビープ音でお知らせ。

オートパワーオフ(5分)で経済的。

イヤフォン使用で静かな場所でも気にせず探索。

人間工学に基づいた扱いやすく手に馴染みやすい丸みを帯びたデザイン。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.