


品番：EA712HA

品名：静電気レベルメーター



販売価格	131,900円(税抜)／145,090円(税込)		
カタログ価格	131,900円(税抜)／145,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/04/29 14:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0821ページ		



仕様

メーカー	白光 (HAKKO)	型番	FG450-01
電源	006P 9V 乾電池×1本 (付属)	測定電位範囲	通常モード:0.00～±19.99kV (分解能:0.01kV) イオンバランスモード:0.000～±1.999kV (分解能:0.001kV)
信号検出方法	振動式チョッパ方式	表示データ更新頻度	0.5秒
測定精度	±10% of reading ±2 digit	連続使用時間	約10時間 (アルカリ電池使用時)
測定距離	30mm (被測定物と検出部間)	測定距離調整	赤色LED光焦点式
センサーヘッド部回転角度	180度 (各45度で停止)	表示部	バックライト内蔵LCD表示
極性表示	+極性・-極性表示	モード	イオンバランス/電位測定
バッテリーチェック	表示部に残量表示	動作環境	0～+40℃、20～70%RH (結露無きこと)
サイズ	68(W)×22(D)×138(H)mm	重量	約160g ※重量は電池を含みます。
付属品	アース線、ストラップ、乾電池 (006P 9V / お試し用)、イオンバランスプレート (ねじ付)		

フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター

製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に

静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.