


品番：EA714AD-2

品名：デジタル回転計(接触、非接触兼用)



販売価格	18,300円(税抜) / 20,130円(税込)		
カタログ価格	18,300円(税抜) / 20,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/29 13:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0792ページ		



#### 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5173
測定方式	接触/非接触切替可能	測定範囲	10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)
分解能	0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)	精度	±(0.1%rdg+2digits)
測定距離	5~30cm(非接触測定時)	機能	データホールド、ローバッテリー表示、オートパワーオフ
電源	9V電池(6F22)×1個(付属)	サイズ	52(W)×34(D)×169(H)mm
重量	約93g(電池含まず)	付属品	電池(モニター用)、測定用アタッチメント3種(リング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長さ約60cm)、取扱説明書
材質	本体:ABS、ネームプレート:PC ボタン:シリコン 接触測定用ユニット(本体):ABS 接触測定用ユニット(回転部):POM 測定用アタッチメント:NBR 反射テープ:PET	表示	LCD表示、5桁
測定単位	RPM、M/Min	タイムベース	4MHz
サンプリング	1秒(60RPM以上) 1秒以上(10~60RPM)	電池寿命	約10時間(連続使用、25℃時)

動作環境	0～50℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)	保存環境	-5～55℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)
オートパワーオフ	約20分(接触測定ユニット装着時のみ)		
接触・非接触で測定可能			
モーター、ファン、ギア、ポンプなどの回転測定に			
工作機械の回転軸の回転数確認に			
周速リングを使用して回転軸の円周方向表面に押し付けることで、ベルトコンベアの速度測定ができます。			
デジタル回転計、デジタル表示で操作も簡単			
注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.