

品番：EA714B-1A

品名：デジタル回転計



販売価格	50,000円(税抜) / 55,000円(税込)		
カタログ価格	50,000円(税抜) / 55,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/10 07:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	FT3406
測定範囲	サブ画像参照	測定方式	接触・非接触型(赤色可視光+反射テープまたは反射板)
表示部	透過型FSTN液晶	レンジ切替	オート
非接触測定距離	50~500mm	反射検出表示	[HOLD]キー内の赤色LED点滅+ブザー音
サンプリング周期	6.25ms~2s(使用条件により異なる)	表示更新レート	約0.5~10回/秒
ドロッププルーフ	コンクリート上1m	防塵・防水	IP50 (EN60529)
機能	アナログ、デジタル出力、最大・最小値表示、ホールド、平均値表示、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト	使用温度	0~50℃
使用湿度	80%RH以下(<40℃)、60%RH以下(40~45℃)、50%RH以下(45~50℃)(結露なきこと)	保存温湿度	-10~50℃、80%RH以下(結露なきこと、電池は必ず抜いて下さい。)
適合規格	EMC: EN61326、EN61000-3-2、EN61000-3-3 安全性: EN61010	電源	単3電池×2本、またはACアダプター(別売)
最大定格電力	0.5VA	連続使用時間	約25時間(アルカリ電池使用、ブザーOFF)

サイズ	71(W)×38(D)×186(H)mm	重量	230g(電池含む)
付属品	携帯ケース、反射テープ(1シート)、出力コード	アナログ出力	0-1V f.s.、出力抵抗:1kΩ、確度:±2% f.s.、 確度保証温湿度範囲:23°C+5°C、80%RH以下 (結露なきこと) 温度係数:確度仕様×0.1×( T-23 )を加算 (T:使用温度[°C]、18~28°Cは温度係数なし)
パルス出力	0~3.3V、出力抵抗:1kΩ	機能	電源入力端子、ACアダプター検出、出力端子設定
使用時間	30時間		
<p>接触測定の場合は、接触子(別売)が必要です。 データ出力</p> <p>非接触測定検出距離が500mmに伸びて安全</p> <p>防塵構造・1m落下に耐えるドロッププルーフで安心</p> <p>0.5000 r/s (30.00 r/min)~99990 r/minまで、広い測定範囲</p> <p>接触アダプタ (オプション)で接触式としても使用可能</p>			

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA714AD-2</p> <p><b>コメント</b> 接触・非接触兼用</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.