

品番：EA714KB

品名：デジタル回転計 [接触/非接触兼用]



販売価格	32,800円(税抜) / 36,080円(税込)		
カタログ価格	32,800円(税抜) / 36,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/29 12:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0792ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	RM-2000
仕様	本体セット	測定方式	接触・非接触式
測定範囲	6.0~99999.9rpm	分解能	0.1rpm
精度	±(0.01%rdg+1dgt)	表示	6桁LCD
サンプリング	1秒~10秒	測定距離	50~300mm(反射テープ)
レンジ切替	オートレンジ	使用温湿度	5~+40℃、80%RH以下(ただし結露のない事)
保存温湿度	-10~+50℃、70%RH以下(ただし結露のない事)	サイズ	58(W)×28(D)×122(H)mm
重量	約140g(電池含む)	材質	樹脂
電源	単4電池×4本(付属)	電池寿命	約20時間(連続使用・アルカリ電池使用時)
機能	●オートパワーオフ(3分)	用途	エンジン、モーター、発電機、タービン、ベルトなどの回転測定
付属品	●接触式アダプタセット ●反射テープ(10枚) ●取扱説明書(保証書付)	校正	可

コンパクトな手のひらサイズ

測定対象物に付属の反射シールを貼り付けて、回転数を測定します。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.