

品番：EA714N-17

品名：デジタル回転計(接触/非接触兼用)



販売価格	80,000円(税抜) / 88,000円(税込)		
カタログ価格	80,000円(税抜) / 88,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/13 15:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0792ページ		



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05630470 (testo470)
測定範囲	非接触: 1~99,999rpm 接触: 0.1~19,999rpm	測定距離	300~600mm(非接触時)
機能	最大・最小値・平均値・最新値を保存・ 回転数速度・長さの測定	電源	単3電池×2本(付属)
サイズ	60(W)×28(D)×175(H)mm	重量	190g
付属品	延長用シャフト、プローブチップ、表面 速度ディスク、ケース、アダプタ、リフレ クタ、出荷検査書	測定方法	接触・非接触兼用
精度	測定値の±0.02%	分解能	0.01rpm(1~99.99rpm) 0.1rpm(100~999.9rpm) 1rpm(1000~99999 rpm)
動作温度	0~+50℃	保管温度	-20~+70℃
自動電源オフ	無操作状態が30秒続いた時	電池寿命	約40時間
ディスプレイ種類	LCD	ディスプレイサイズ	1ライン

1台で多様な測定に対応できる非接触/接触式の回転計です。

非接触でのエンジン、シャフト、ファンなどの回転数測定の外、付属のプローブチップ、表面ディスクを使いベルトコンベアやローターなどの回転数、速度、長さも測定できます。

測定対象物にリフレクタを貼り、LED照射して反射から回転数を測定します。

片手でできる簡単操作

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.