

品番：EA715A-12

品名：510g(0.1g) コンパクトスケール



販売価格	15,300円(税抜) / 16,830円(税込)		
カタログ価格	15,300円(税抜) / 16,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/17 21:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0759ページ		



#### 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	HT-500-JAC
秤量	510g	最小目盛	0.1g
電源	単3電池×4本、 またはACアダプタ(共に付属)	載皿サイズ	132×130mm
サイズ	195(W)×136(D)×44(H)mm	重量	550g
表示単位	g	直線性	±0.2g
再現性	(標準偏差)0.1g	スパンドリフト	±0.015%/°C (5°C~35°C)
使用温湿度範囲	-10°C~40°C、85%RH以下(結露しないこと)	表示	7セグメントLCD(文字高13.5 mm)
表示書換回数	約10回/秒	電池寿命	約450時間(23°C、アルカリ乾電池使用時)
校正分銅値	500g±0.01g	付属品	マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付

収納用マルチユースケース付属

メモの記入に便利なペン立て

クラス分け、用途別などいろいろ使えるカラー・バー(レッド、グリーン、オレンジ)

使用場所や用途の区別、クラス分けなどに便利なネームホルダー付き

上皿は取り外して水洗い可能

積み重ねて収納可能

容器をのせた状態でゼロ表示可能<風袋引き機能>

オートパワーオフ機能  
5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

大型液晶、文字高13.5mm、大きな表示部でクッキリ表示

ホールド機能  
計量した値の表示をホールドできます。

収納ケース付

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.