

品番 : EA715A-16

品名 : 3000g(0.1g/1g) レタースケール(デジタル)



販売価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
カタログ価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/06/13 19:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0770ページ1892ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	UH-3201L-W
秤量	3000g	最小目盛	微量モード:0.1g(0.5~100g) 標準モード:1g(2~3000g)
電源	単3電池×2本(付属)	載皿サイズ	145×145mm
サイズ	150(W)×190(D)×40(H)mm	重量	440g
精度	微量モード:±0.5g(0.5~100g) 標準モード:±2g(2~750g) ±3g(750~1500g) ±5g(1500~3000g)	計量範囲	0.5g~3000g
最小表示	1g	目安表示	0.1g(100gまで表示可能)
計量安定時間	約2秒	消費電流	約8mA
オートパワーオフ	約4分	使用温度範囲	10℃~40℃(結露なきこと)
保存温度範囲	0℃~50℃(結露なきこと)	付属品	モニター用電池、取扱説明書、収納ケース

郵便料金表付属

収納ケース付

封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利。

クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、
使い方いろいろ

0.1g単位で100gまで細かくはかり、1g単位で最大3kgまではかれます。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※家庭用デジタルホームスケールシリーズの製品は一般家庭用です。取引・証明および業務用ではありません。
また、防塵・防水ではありませんので、ご注意ください。

※2024年10月1日から郵便料金が改定になります

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.