

品番：EA715A-25

品名：3000g(0.1g) コンパクトスケール



販売価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
カタログ価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/14 08:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	MS-3000
秤量	3000g	最小目盛	~500g:0.1g 500.5~1000g:0.5g 1001~3000g:1g
使用範囲	0.5g~3000g	測定確度	~500g:±0.5g 500.5~1000g:±1g 1001~2000g:±2g 2001~3000g:±3g
電源	単4電池×2本(付属)	裁皿サイズ	115×115mm
オートパワーオフ機能	約5分(解除不可)	タイマー機能	カウントアップ/カウントダウン(99分59秒)
その他機能	風袋、水・牛乳(ml)測定、地域設定(5区分)、背面マグネット	動作温湿度	10~40℃、20~85%RH(但し、結露なきこと)
保管温湿度	-10~60℃、20~85%RH(但し、結露なきこと)	サイズ	115×179×25(H)mm
重量	約250g(電池含む)	材質	ABS樹脂

工事現場での物品の重量測定に

理化学現場での試験品等の重量測定に

最大3kgまで測定可能

風袋機能で容器の重さを差し引きできる

水/ミルクの測定可能

タイマー機能(カウントアップ/カウントダウン)搭載

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.