

品番：EA715AD-11

品名：400g(0.01g) 電子はかり



販売価格	38,600円(税抜)／ 42,460円(税込)		
カタログ価格	38,600円(税抜)／42,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 （2026/01/24 15:48現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0759ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	EK-410i
秤量	400g	最小目盛	0.01g
最大計数量(個)	40,000	電源	AC100V(ACアダプター)
載皿サイズ	φ110mm	計量皿材質	SUS304
個数モード	最大計測数: 40,000個 計数可能最小単位質量: 0.01g サンプル数: 5、10、25、50または100個	パーセントモード	100%登録最小質量: 1g パーセント最小表示: 0.1%
サイズ	190(W)×218(D)×55(H)mm	重量	約1.1kg
バッテリー動作時間	約9時間(バックライトオフ時)	表示書換時間	10回/秒
表示	7セグメント液晶表示 バックライト付 (文字高16mm)	再現性	0.01g(標準偏差)
直線性	±0.02g	感度ドリフト	±20ppm/℃ (10℃～30℃)
使用温湿度範囲	－10℃～40℃、85%RH以下(結露しないこと)	校正分銅(出荷時設定)	400g
RS-232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売)			
高分解能モデル			

g・%・個数の3モード切替表示
バックライト付大型液晶
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.