



品番 : EA715AD-12

品名 : 600g(0.01g) 電子はかり



販売価格	49,800円(税抜)／54,780円(税込)		
カタログ価格	49,800円(税抜)／54,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/18 04:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0771ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・ディ	型番	EK-610i
秤量	600g	最小目盛	0.01g
最大計数量(個)	60,000	電源	AC100V(ACアダプター)
載皿サイズ	φ110mm	計量皿材質	SUS304
個数モード	最大計測数:60,000個 計数可能最小単位質量:0.01g サンプル数:5、10、25、50または100個	パーセントモード	100%登録最小質量:1g パーセント最小表示:0.1%
サイズ	190(W)×218(D)×55(H)mm	重量	約1.1kg
バッテリ動作時間	約9時間(バックライトオフ時)	表示書換時間	10回/秒
表示	7セグメント液晶表示 バックライト付 (文字高16mm)	再現性	0.01g(標準偏差)
直線性	±0.02g	感度ドリフト	±20ppm/°C (10°C~30°C)
使用温湿度範囲	-10°C~40°C、85%RH以下(結露しないこと)	校正分銅(出荷時設定)	600g
RS-232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売)			
高分解能モデル			

g・%・個数の3モード切換表示

バックライト付大型液晶

「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付

ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.