品番: EA715AD-13

品名: 4000g(0.1g) 電子はかり



販売価格	39,800円(税抜)/43,780円(税込)				
カタログ価 格	39,800円(税抜)/43,780円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/27 02:34現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0771ページ				













仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	EK-4100i
秤量	4000g	最小目盛	0.1g
最大計数量(個)	40,000	電源	AC100V(ACアダプター)
載皿サイズ	170×133mm	計量皿材質	SUS304
個数モード	最大計測数:40,000個 計数可能最小単位質量:0.1g サンプル数:5、10、25、50または100 個	パーセントモード	100%登録最小質量:10g パーセント最小表示:0.1%
サイズ	190(W)×218(D)×53(H)mm	重量	約1.5kg
バッテリ動作時間	約9時間(バックライトオフ時)	表示書換時間	10回/秒
表示	7セグメント液晶表示 バックライト付 (文字高16mm)	再現性	0.1g(標準偏差)
直線性	±0.2g	感度ドリフト	±20ppm/℃ (10℃~30℃)
使用温湿度範囲	-10℃~40℃、85%RH以下(結露し ないこと)	校正分銅(出荷時設定)	4000g

RS-232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売)

高分解能モデル

g・%・個数の3モード切換表示	
バックライト付大型液晶	
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付	
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載	
GLP·GMP·GCP·ISO対応出力	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.