品番: EA715AD-1A

品名: 120g(0.01g) デジタルはかり



販売価格	22,000円 (税抜)/ 24,200円(税込)				
カタログ価格	22,000円(税抜)/24,200円(税込)				
在庫数	最新在庫: 7 (2025/11/27 02:34現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0771ページ				















仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	HT-120		
秤量	120g/600ct/32匁	最小目盛	0.01g/0.05ct/0.005匁		
電源	単3電池×4本(付属)、ACアダプター (別売)	載皿サイズ	φ70mm		
サイズ	136(W)×150(D)×57.5(H)mm	重量	500g(電池含まず)		
機能	風袋引き、オートパワーオフ(5分間)	表示	7セグメントLCD文字高15mm(バック ライト付)		
使用温湿度	-10~40℃、85%RH以下(結露なき こと)	直線性	±0.02g		
再現性	0.01g(標準偏差)	スパンドリフト	±50ppm/℃(5℃~35℃)		
表示書換回数	約10回/秒	電池寿命	約500時間 (20℃、アルカリ電池、バックライトオフ時)		
材質	本体・皿受け: ABS 計量皿・本体上側の金属部: SUS304 表示シート: ポリエステルフィルム 足コマ: ポリカーボネート	最大風袋引	120g		
校正分銅值	100g(出荷時設定)				

容器をのせた状態でゼロ表示可能<風袋引き機能>

高精度10mg計量、宝石や真珠計量に便利な選べる表示

グラムだけでなく、カラット、匁(真珠用)も計量が可能です。

ステンレス皿(SUS304)、収納ケース付

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.