

品番：EA715AG-23

品名：100kg(10g) 防水・防塵台はかり



販売価格	81,100円(税抜) / 89,210円(税込)		
カタログ価格	81,100円(税抜) / 89,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/17 20:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0761ページ		



#### 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	HW-100KC
秤量	100kg	最小目盛	0.01kg(10g)
載皿サイズ	390×530mm	付属品	取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー
防塵・防水	IP65	表示モード	kg、個数
最大計数值	100,000個	機能	加算・累計機能、個数計機能
電源	ACアダプター(付属)	電池寿命	約1200時間(アルカリ乾電池使用、バックライトオフ時)
サイズ	390(W)×746(D)×750(H)mm	重量	17kg
材質	計量皿:SUS430	サンプル数	5個(10・20・50・100個 切替可能)
再現性(標準偏差)	0.02kg	直線性	±0.02kg
スパンドリフト	±20ppm/°C typ.(5~35°C)	表示	バックライト付7セグメント液晶表示(文字高26mm)
表示書換回数	10回/秒	使用温湿度	-10~40°C、85%RH以下(結露しないこと)
ケーブル長	2.5m		

物流現場、出荷管理、生産ラインで様々な使い方に対応

表示部は上向きに4段階調整可能

ポール取り外し可能

1/10,000の高分解能、応答速度約1.5秒

洗える計量部 防塵防水等級IP65

見やすい3色5段カラーコンパレータライト+テンキー付き

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.