

品番：EA715AG-34

品名：220kg(20g) 防水・防塵台はかり



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 122,200円(税抜) / 134,420円(税込) | | |
| カタログ価格 | 122,200円(税抜) / 134,420円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/30 12:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0761ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|------------------------|-------|------------------------------|
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | HW-200KCP |
| 秤量 | 220kg | 最小目盛 | 0.02kg(20g) |
| 載皿サイズ | 390×530mm | 付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー |
| 防塵・防水 | IP65 | 表示モード | kg、個数 |
| 最大計数值 | 110,000個 | 機能 | 加算・累計機能、個数計機能 |
| 電源 | ACアダプター(付属) | 電池寿命 | 約1200時間(アルカリ乾電池使用、バックライトオフ時) |
| サイズ | 390(W)×746(D)×750(H)mm | 重量 | 18kg |
| 材質 | 計量皿:SUS430 | サンプル数 | 5個(10・20・50・100個 切替可能) |
| 再現性(標準偏差) | 0.04kg | 直線性 | ±0.04kg |
| スパンドリフト | ±20ppm/℃ typ.(5~35℃) | 表示 | バックライト付7セグメント液晶表示(文字高26mm) |
| 表示書換回数 | 10回/秒 | 使用温湿度 | -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) |
| ケーブル長 | 2.5m | | |

物流現場、出荷管理、生産ラインで様々な使い方に対応

内蔵プリンタ付き(感熱紙使用)

表示部は上向きに4段階調整可能

ポール取り外し可能

1/10,000の高分解能、応答速度約1.5秒

洗える計量部 防塵防水等級IP65

見やすい3色5段カラーコンパレータライト+テンキー付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.