品番: EA715AG-46

品名: 60kg(10g) 防水·防塵台はかり



販売価格	<b>280,000円</b> (税抜)/308,000円(税込)				
カタログ価 格	280,000円(税抜)/308,000円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/08/22 09:09現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0773ページ				











## 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	SW-60KL
秤量	60kg	最小目盛	0.01kg(0.02kg)
載皿サイズ	390×530mm	付属品	取扱説明書、接地アダプタ
電源	電源ケーブル、または内蔵型小型鉛 バッテリー(ユアサコーポレーション社 のNP4.5-6をお使いいただけます)	防塵·防水	IP69K·IP68
タッチセンサースイッチ	軽く触れるだけで操作が可能。表示器 をプラスチックで保護し防塵・防水性を 向上。	機能	加算·累計機能、個数計機能
測定方式	電気抵抗線式(ロードセル式)	サイズ	390(W)×751(D)×722.5(H)mm
重量	16.2kg	材質	フレーム:SUS304 ロードセル:SUS630 計量皿:SUS304
表示	重量表示:7セグメントLED表示(文字 高14.6mm) 比較結果:赤/黄/緑/黄/赤 LED	表示モード	kg、個数
サンプル数	5個(10,20,50,100個 切替可能)	最大計数值	120,000個
最小単重	0.5g	再現性(標準偏差)	10g
直線性	±20g	スパンドリフト	±20ppm/℃(5℃~35℃)

表示書換回数	約10回/秒	ケーブル長	3m
使用温度範囲	−10℃~40℃		

細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。

衛生管理の厳しい環境での使用に

水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)

表示部の角度を上方向に調整可(最大角度90度)

ポール取り外し可能

高水圧(~10MPa)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的

タッチセンサースイッチを採用。軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し、防塵・防水性を向上。

内部の基盤まで防水コーティングしているので、多湿な環境、結露環境でも使用可能。

材質はABSアロイ。耐衝撃性・耐熱性・難燃性に対するグレードの高い材料を使用。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.