



品番：EA715AG-62

品名：15kg(2g) 防水・防塵台はかり



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 81,700円(税抜) / 89,870円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 81,700円(税抜) / 89,870円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/23 00:48現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0761ページ                      |      |   |



## 仕様

|         |   |           |  |
|---------|---|-----------|--|
| メーカー    | エー・アンド・デイ   | 型番        | FS-15Ki  |
| 秤量      | 15kg  | 最小目盛      | 1g/2g/5g(内部設定により変更可能)  |
| 載皿サイズ   | 250×250mm   | 防塵・防水     | IP65   |
| 機能      | コンパレータライト標準装備、テンキー付き                                  | サイズ       | 250(W)×414(D)×496(H)mm   |
| 測定方式    | 電気抵抗線式(ロードセル式)  | 表示モード     | g、kg   |
| 電源      | 電源ケーブル、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます) | 重量        | 8.1kg  |
| 材質      | SUS304  | 表示        | 重量表示:7セグメントLCD/文字高(18.6mm)バックライト付き<br>アナログバー表示:60 エレメントLCD<br>バックライト付き<br>比較結果: HI(黄)/OK(緑)/LO(赤)<br>LED |
| 応答速度    | 約1秒   | 電源ケーブル    | 1.5m   |
| 付属品     | 取扱説明書   | 再現性(標準偏差) | 0.002kg  |
| 直線性     | ±0.005kg  | スパンドリフト   | ±20ppm/°C(5°C~35°C)  |
| 使用温湿度範囲 | -10°C~40°C、85%RH以下                                    | 校正重量(初期値) | 15kg   |

|   |
|---|
| バックライト液晶表示  |
| 最小目盛は内部設定により変更可能です。   |
| 2電源方式   |
| アナログバー表示(60分割表示)  |
| 3色の判定用コンパレータライト内蔵<br>テンキー入力による上下限値の簡単設定、ブザー音量47dB(本体正面1mでの測定) |
| 防塵・防水仕様 ステンレス(SUS304)製ボディ                                     |
| 1秒の高速測定で計量効率大幅アップ   |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.