


品番：EA715BH-9A

品名：3000kg(1.0kg) クレーンスケール(充電式)



販売価格	240,000円(税抜) / 264,000円(税込)		
カタログ価格	240,000円(税抜) / 264,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/04 21:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0758ページ		



#### 仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	FJ-T003IS
最小秤量	1kg	最大秤量	3000kg
重量	16.5kg	防塵・防水	IP65
機能	風袋引き、ホールド、ゼロ点設定、オートパワーオフ	電源	内蔵バッテリー(6V)
本体材質	アルミ	付属品	リモコン、充電器、バッテリーパック×2個、単4電池×2本
電池寿命	約70時間	精度	0.1% of rdg(読み取り値)±1d(最小表示)
最大風袋量	3000kg	表示	7セグメントLED(文字高30mm)
使用温度範囲	-10~40℃		

使用後水をかけて洗え、衛生的な防水仕様(IP65/JIS5等級準拠)

粉体などの計量にも適した防塵構造(IP65)

アルミ合金製の軽くて堅牢な構造

操作が簡単なりモコン式

食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。

バッテリーパック(本体より取り外し可能)により、1回の充電で長時間の使用が可能です。

下からでも見やすい表示部

LED表示

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.